



Ändringar

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com



Decentral drivsystemsstyrning
MOVIFIT®-SC

1 Ändringar

OBS!



Det finns ändringar till montage- och driftsinstruktionen "MOVIFIT®-SC".

Läs och följ informationen i det här tillägget. Detta dokument ersätter inte den utförliga montage- och driftsinstruktionen!

1.1 EBOX

1.1.1 Typskyltar på EBOX

Enhetsmärkning på EBOX

Bilden nedan visar ett exempel på enhetsmärkning för EBOX till MOVIFIT®-SC:

SC/Class/1,5 kW/-----/--

13843561355

Typskylt på EBOX:ens utsida

Bilden nedan visar ett exempel på en **utvändig** typskylt på EBOX till MOVIFIT®-SC:

[1]	MTS11A015-503-P10A-00	
[2]	SO#: 01.7181672903.0001.15	
[3]	Status: 16 15 16 -- 13 -- -- 13 --	

9007204902821515

- [1] Typbeteckning EBOX
- [2] Serienummer
- [3] Statusfält

Typskylt på EBOX:ens insida

Bilden nedan visar ett exempel på en **invändig** typskylt på EBOX till MOVIFIT®-SC:

SEW EURODRIVE
D-76646 Bruchsal
Made in Germany
MOVIFIT
Elektronikbox

Type: MTS11A015-503-P10A-00
SO#: 01.7181672903.0001.15

Eingang / Input	Ausgang / Output
U = 3x380 ... 500V AC	U = -
I = 4,0A AC (400V)	I = 4,0 (2x2,5)A AC
f = 50 ... 60Hz	f = -
T = -25 ... +40°C	P-Motor = 1,5kW / 2,0HP
Feldbus / Fieldbus:	Profibus / Classic

CE

ML0001

[1]

15 15 16 -- 13 -- -- 13 --

[2] [3]

27021598612816139

- [1] EBOX-statusfält
- [2] Firmware-status styrenhet
- [3] Firmware-status effektdel

1.2 ABOX

1.2.1 Typskyltar på ABOX

Enhetsmärkning på ABOX

Bilden nedan visar ett exempel på enhetsmärkning för ABOX till MOVIFIT®-SC:

- | | |
|-----|---------------------------|
| [1] | MTA11A-503-S021-M12-00 |
| [2] | MAC-ID: 11-22-33-44-55-66 |

13843641099

- [1] Typbeteckning ABOX
[2] MAC-ID för fältbussgränssnittet

Typskylt på ABOX:ens utsida

Bilden nedan visar ett exempel på en **utvändig** typskylt på ABOX till MOVIFIT®-SC:

- | | | |
|------------------|------------------------|---|
| [1] | MTS11A015-503-P10A-00 |  |
| [2] | MTA11A-503-S021-M12-00 | |
| IND.CONT.EQ.37VD | | LISTED |

13843722251

- [1] Typbeteckning EBOX
[2] Typbeteckning ABOX

Typskylt på ABOX:ens insida

Bilden nedan visar ett exempel på en **invändig** typskylt på ABOX till MOVIFIT®-SC:

- | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------|
| 
SEW EURODRIVE
D-76646 Bruchsal
Made in Germany
MOVIFIT
Anschlussbox
Connection box | Type: MTA11A-503-S021-M12-00 | 

N2936 | |
| | SO#: 01.7181672903.0001.15 | | |
| | Eingang / Input | | Ausgang / Output |
| | U = 3x380...500V AC | | U = -- |
| | I = -- | | I = -- |
| f = 50...60Hz | f = -- | 
ML0001 | |
| T = -25...+40°C (4kW UL +35°C) | MAC-ID: 11-22-33-44-55-66 | | |
| Feldbus / Fieldbus: Profibus | | | |
|  | | | |

9007205017616523

- [1] ABOX-statusfält

Typskylt för komplett apparat

Bilden nedan visar ett exempel på en typskylt för en komplett MOVIFIT®-SC-enhet (EBOX och ABOX):

- | | | |
|---|---|---|
| 
SEW EURODRIVE
MOVIFIT | SO#: 01.7181672903.0001.15 | 
LISTED
IND. CONT. EQ.37VD |
| | Type: MTS11A015-503-P10A-00 | |
| | MTA11A-503-S021-M12-00 | |
| | ML0001 | |
| | 

N2936 | |
|  | | |

13843838347

Denna typskylt existerar endast vid gemensam beställning av EBOX och ABOX som apparatenhet.

1.3 Överensstämmelse

1.3.1 EAC-märkning



Enhetsserien MOVIFIT® uppfyller de tekniska kraven i tullunionen Ryssland, Kazakstan och Vitryssland.

EAC-märket på typskylten visar att produkten uppfyller tullunionens säkerhetskrav.