



Корекция

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com



Децентрализирано управление на задвижването
MOVIFIT®-SC

1 Корекции

УКАЗАНИЕ



В ръководството за експлоатация на "MOVIFIT®-SC" има корекции.

Моля, вземете предвид информацията, дадена в настоящото допълнение. Този документ не заменя подробното ръководство за експлоатация!

1.1 EBOX

1.1.1 Фабрични табели EBOX

Идентификация на уреда EBOX

На следващата фигура е показан пример за фабричната табелка на EBOX на MOVIFIT®-SC:

SC/Class/1,5 kW/-----/---

13843561355

Външна фабрична табела на EBOX

На следващата фигура е показана примерна **външна** фабрична табелка на EBOX на MOVIFIT®-SC:

[1]	MTS11A015-503-P10A-00	
[2]	SO#: 01.7181672903.0001.15	
[3]	Status: 16 15 16 -- 13 -- -- 13 --	

9007204902821515

- [1] Наименование на типа EBOX
- [2] Сериен номер
- [3] Състояние

Вътрешна фабрична табела на EBOX

На следващата фигура е показана примерна **вътрешна** фабрична табелка на EBOX на MOVIFIT®-SC:

		Type: MTS11A015-503-P10A-00	
		SO#: 01.7181672903.0001.15	
		Eingang / Input	Ausgang / Output
		U = 3x380 ... 500V AC	U = -
		I = 4,0A AC (400V)	I = 4,0 (2x2,5)A AC
		f = 50 ... 60Hz	f = -
		T = -25 ... +40°C	P-Motor = 1,5kW / 2,0HP
		Feldbus / Fieldbus: Profibus / Classic	
[1]	15 15 16 -- 13 -- -- 13 --	ML0001	
[2]			
[3]			

27021598612816139

- [1] EBOX поле за статут
- [2] Състояние на фирмения софтуер Управляваща част
- [3] Състояние на фирмения софтуер Мощностна част

1.2 ABOX

1.2.1 Фабрични табели ABOX

Идентификация на уреда ABOX

На следващата фигура е показан пример за фабричната табелка на ABOX на MOVIFIT®-SC:

[1]	MTA11A-503-S021-M12-00
[2]	MAC-ID: 11-22-33-44-55-66

13843641099

- [1] Наименование на типа ABOX
[2] MAC-ID на интерфейса полева шина

Външна фабрична табела на ABOX

На следващата фигура е показана примерна **външна** фабрична табелка на ABOX на MOVIFIT®-SC:

[1]	MTS11A015-503-P10A-00	
[2]	MTA11A-503-S021-M12-00	
		IND. CONT. EQ. 37VD

13843722251

- [1] Наименование на типа EBOX
[2] Наименование на типа ABOX

Вътрешна фабрична табела на ABOX

На следващата фигура е показана примерна **вътрешна** фабрична табелка на ABOX на MOVIFIT®-SC:

		 N2936
		
Type: MTA11A-503-S021-M12-00		
SO#: 01.7181672903.0001.15		
Eingang / Input	Ausgang / Output	
U = 3x380 ... 500V AC	U = --	
I = --	I = --	
f = 50 ... 60Hz	f = --	
T = -25 ... +40°C (4kW UL +35°C)		MAC-ID: 11-22-33-44-55-66
Feldbus / Fieldbus: Profibus		
[1] Anschlussbox		ML0001
Connection box 13 12 -- 12 -- 14 10 -- --		
		

9007205017616523

- [1] ABOX състояние

Фабрична табела обща за уреда

Следващата фигура показва примерна фабрична табела обща за уреда MOVIFIT®-SC (EBOX и ABOX):

 MOVIFIT	SO#: 01.7181672903.000.15		
	Type: MTS11A015-503-P10A-00		
	MTA11A-503-S021-M12-00		
	ML0001		
	IND. CONT. EQ. 37VD		
			

13843838347

Този фабрична табела е налице, само ако EBOX и ABOX се поръчат заедно като блок.

1.3 Съответствие

1.3.1 Обозначение EAC



Серията уреди MOVIFIT® изпълнява изискванията на техническия регламент на Митническия съюз на Русия, Казахстан и Беларус.

Символът EAC върху фабричната табела удостоверява съответствието с изискванията за безопасност на Митническия съюз.