



## Διόρθωση

**SEW**  
**EURODRIVE**

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG  
P.O. Box 3023  
76642 Bruchsal/Germany  
Phone +49 7251 75-0  
Fax +49 7251-1970  
sew@sew-eurodrive.com

→ [www.sew-eurodrive.com](http://www.sew-eurodrive.com)



Αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου κινητήρων  
**MOVIFIT®-SC**

### 1 Διορθώσεις

#### ΥΠΟΔΕΙΞΗ



Για το εγχειρίδιο λειτουργίας "MOVIFIT®-SC" υπάρχουν διορθώσεις.

Τηρείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό το συμπληρωματικό δελτίο. Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας!

#### 1.1 EBOX

##### 1.1.1 Πινακίδες τύπου EBOX

##### Σήμανση συσκευών EBOX

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα παράδειγμα της σήμανσης συσκευής του EBOX του MOVIFIT®-SC:

SC/Class/1,5 kW/-----/---

13843561355

##### Εξωτερική πινακίδα τύπου EBOX

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα παράδειγμα της **εξωτερικής** πινακίδας τύπου του EBOX του MOVIFIT®-SC:

[1] MTS11A015-503-P10A-00  
[2] SO#: 01.7181672903.0001.15  
[3] Status: 16 15 16 -- 13 -- -- 13 --

9007204902821515

- [1] Ονομασία τύπου EBOX
- [2] Αριθμός σειράς
- [3] Πεδίο κατάστασης

##### Εσωτερική πινακίδα τύπου EBOX

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα παράδειγμα της **εσωτερικής** πινακίδας τύπου του EBOX του MOVIFIT®-SC:

**SEW EURODRIVE**  
D-76646 Bruchsal  
Made in Germany  
MOVIFIT  
Elektronikbox

Type: MTS11A015-503-P10A-00  
SO#: 01.7181672903.0001.15

| Eingang / Input       | Ausgang / Output        |
|-----------------------|-------------------------|
| U = 3x380 ... 500V AC | U = -                   |
| I = 4,0A AC (400V)    | I = 4,0 (2x2,5)A AC     |
| f = 50 ... 60Hz       | f = -                   |
| T = -25 ... +40°C     | P-Motor = 1,5kW / 2,0HP |
| Feldbus / Fieldbus:   | Profibus / Classic      |

[1] 15 15 16 -- 13 -- -- 13 --

CE   
ML0001

27021598612816139

- [1] Πεδίο κατάστασης EBOX
- [2] Κατάσταση υλικολογισμικού ελεγκτή
- [3] Κατάσταση υλικολογισμικού τμήματος ισχύος

## 1.2 ABOX

### 1.2.1 Πινακίδες τύπου ABOX

#### Σήμανση συσκευών ABOX

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα παράδειγμα της σήμανσης συσκευής του ABOX του MOVIFIT®-SC:

- [1] MTA11A-503-S021-M12-00
- [2] MAC-ID: 11-22-33-44-55-66

13843641099

- [1] Ονομασία τύπου ABOX
- [2] MAC-ID της διεπαφής διαύλου πεδίου

#### Εξωτερική πινακίδα τύπου ABOX

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα παράδειγμα της **εξωτερικής** πινακίδας τύπου του ABOX του MOVIFIT®-SC:

- [1] MTS11A015-503-P10A-00
- [2] MTA11A-503-S021-M12-00



IND.CONT.EQ.37VD

13843722251

- [1] Ονομασία τύπου EBOX
- [2] Ονομασία τύπου ABOX

#### Εσωτερική πινακίδα τύπου ABOX

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα παράδειγμα της **εσωτερικής** πινακίδας τύπου του ABOX του MOVIFIT®-SC:

**SEW EURODRIVE**  
D-76646 Bruchsal  
Made in Germany  
MOVIFIT  
Anschlussbox

Type: MTA11A-503-S021-M12-00  
SO#: 01.7181672903.0001.15  
Eingang / Input      Ausgang / Output  
U = 3x380 ... 500V AC      U = ---  
I = ---      I = ---  
f = 50 ... 60Hz      f = ---  
T = -25 ... +40°C (4kW UL +35°C)      MAC-ID: 11-22-33-44-55-66  
Feldbus / Fieldbus: Profibus

CE N2936

**EAC**

[1] 13 12 -- 12 -- 14 10 -- --

ML0001

9007205017616523

- [1] Πεδίο κατάστασης ABOX

#### Πινακίδα τύπου συνολικής συσκευής

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει ως παράδειγμα την πινακίδα τύπου της συνολικής συσκευής MOVIFIT®-SC (EBOX και ABOX):

**SEW EURODRIVE**  
MOVIFIT

SO#: 01.7181672903.000.15  
Type: MTS11A015-503-P10A-00  
MTA11A-503-S021-M12-00

UL US LISTED  
IND. CONT. EQ.37VD

CE N2936

**EAC**

ML0001

13843838347

Αυτή η πινακίδα τύπου υπάρχει μόνο όταν το EBOX και το ABOX παραγγέλθηκαν μαζί ως ενιαία συσκευή.

### 1.3 Συμμόρφωση

#### 1.3.1 Σήμανση EAC



Οι συσκευές της σειράς MOVIFIT® εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του τεχνικού κανονισμού της τελωνειακής ένωσης Ρωσίας, Καζακστάν και Λευκορωσίας.

Το σήμα EAC πάνω στην πινακίδα τύπου πιστοποιεί τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ασφαλείας της τελωνειακής ένωσης.