



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Labojums



Decentralizēta piedziņas vadība
MOVIFIT®-SC

1 Labojumi

NORĀDĪJUMS



"MOVIFIT®-SC" ekspluatācijas instrukcijā ir labojumi.

Lūdzu, ievērojiet šajā papildinājumā sniegto informāciju. Šis dokuments neaizstāj pilnīgu ekspluatācijas instrukciju!

1.1 EBOX

1.1.1 EBOX tipa datu plāksnītes

EBOX ierīces identifikācija

Attēlā parādīts identifikācijas plāksnītes piemērs MOVIFIT®-SC ierīcei EBOX:

SC/Class/1,5 kW/-----/---

13843561355

EBOX ārējā datu plāksnīte

Attēlā parādīts **ārējās** tipa datu plāksnītes piemērs MOVIFIT®-SC ierīcei EBOX:

[1]	MTS11A015-503-P10A-00	
[2]	SO#: 01.7181672903.0001.15	
[3]	Status: 16 15 16 -- 13 -- -- 13 --	

9007204902821515

- [1] Tipa apzīmējums EBOX
- [2] Sērijas numurs
- [3] Statusa lauks

EBOX iekšējā datu plāksnīte

Attēlā parādīts **iekšējās** tipa datu plāksnītes piemērs MOVIFIT®-SC ierīcei EBOX:

SEW
EURODRIVE
D-76646 Bruchsal
Made in Germany
MOVIFIT
Elektronikbox

Type: MTS11A015-503-P10A-00
SO#: 01.7181672903.0001.15
Eingang / Input
U = 3x380 ... 500V AC
I = 4,0A AC (400V)
f = 50 ... 60Hz
T = -25 ... +40°C
Feldbus / Fieldbus: Profibus / Classic

Ausgang / Output
U = -
I = 4,0 (2x2,5)A AC
f = -
P-Motor = 1,5kW / 2,0HP

[1] 15 15 16 -- 13 -- -- 13 --

ML0001

27021598612816139

- [1] EBOX statusa lauks
- [2] Programmaparatūras statusa vadības bloks
- [3] Programmaparatūras statusa barošanas bloks

1.2 ABOX

1.2.1 ABOX tipa datu plāksnītes

ABOX ierīces identifikācija

Attēlā parādīts identifikācijas plāksnītes piemērs MOVIFIT®-SC ierīcei ABOX:

[1]	MTA11A-503-S021-M12-00
[2]	MAC-ID: 11-22-33-44-55-66

13843641099

- [1] Tipa apzīmējums ABOX
[2] Lauka kopnes interfeisa MAC ID

ABOX ārējā datu plāksnīte

Attēlā parādīts **ārējās** tipa datu plāksnītes piemērs MOVIFIT®-SC ierīcei ABOX:

[1]	MTS11A015-503-P10A-00	 IND.CONT.EQ.37VD
[2]	MTA11A-503-S021-M12-00	

13843722251

- [1] Tipa apzīmējums EBOX
[2] Tipa apzīmējums ABOX

ABOX iekšējā datu plāksnīte

Attēlā parādīts **iekšējās** tipa datu plāksnītes piemērs MOVIFIT®-SC ierīcei ABOX:

 D-76646 Bruchsal Made in Germany MOVIFIT Anschlussbox [1] Connection box	Type: MTA11A-503-S021-M12-00	  ML0001	
	SO#: 01.7181672903.0001.15		
	Eingang / Input		Ausgang / Output
	U = 3x380 ... 500V AC		U = --
	I = --		I = --
f = 50 ... 60Hz	f = --		
T = -25 ... +40°C (4kW UL +35°C)	MAC-ID: 11-22-33-44-55-66		
Feldbus / Fieldbus: Profibus			
13 12 -- 12 -- 14 10 -- --			

9007205017616523

- [1] ABOX statusa lauks

Kopējās ierīces datu plāksnīte

Attēlā parādīts tipa datu plāksnītes piemērs MOVIFIT®-SC vienotai ierīcei (EBOX un ABOX):

 MOVIFIT   N2936	SO#: 01.7181672903.0001.15	 ML0001 IND. CONT. EQ.37VD
	Type: MTS11A015-503-P10A-00	
	MTA11A-503-S021-M12-00	
		

13843838347

Šāda datu plāksnīte ir tikai tad, ja EBOX un ABOX pasūta kā kopēju vienoto ierīci.

1.3 Atbilstība

1.3.1 EAC marķējums



Ierīču sērija MOVIFIT® atbilst Krievijas, Kazahstānas un Baltkrievijas Muitas ūnijas tehnisko noteikumu prasībām.

EAC marķējums uz tipa plāksnītes apstiprina atbilstību Muitas ūnijas drošības noteikumu prasībām.