

КАК ЗАКАЗАТЬ МОТОР-РЕДУКТОР, РЕДУКТОР, ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ФИРМЫ SEW-EURODRIVE

1. Необходимо заменить существующее оборудование SEW

Сообщите нам данные с моторной таблички изделия. Обычно она крепится на двигатель и содержит данные на все изделие.

Проверьте, нет ли второй таблички на редукторе. Это бывает в случае, если редуктор и двигатель изготавливались на разных сборочных заводах SEW-EURODRIVE.

Обратите внимание на серийный номер. Его наличие в заказе гарантирует при замене идентичность с имеющимся изделием по всем параметрам (данные проверяются по архиву завода).

ПРИМЕР МОТОРНОЙ ТАБЛИЧКИ

SEW-EURODRIVE	
Тип *)	Type
Серийный номер *)	No
Скорость *)	rpm
Напряжение	V
Ток	A
Мощность	kW
Данные тормоза	Brake V
Передаточное число	i
	Hz
	IP
	IM
	Ins. Cl.
	Ma
	Nm
	Rectifier
	kg

Монтажная позиция

Класс изоляции

Степень защиты

Максимальный момент

*) Эти данные минимально необходимы для точной идентификации изделия.

2. Требуется заменить изделие другой фирмы

Сообщите нам:

- полное наименование производителя,
- все данные с моторной таблички,
- присоединительные размеры,
- тип оборудования, где используется данное изделие,
- условия эксплуатации.

3. Вы заказываете мотор-редуктор нашей фирмы для нового оборудования

Знание следующих данных ускорит заказ:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность двигателя (или вых.момент) | P ном, кВт (M вых, Нм) |
| Выходная скорость (или передаточное число редуктора i) | n вых (об/мин) |
| Тип редуктора (цилиндрический, конический, червячный), тип выходного вала (цельный или полый), способ крепления (лапы, фланец, насадное (полый вал) с моментным рычагом) | |
| Напряжение/частота сети | Uс/fc (В/Гц) (стандартно 230В Δ /400В Y – до7,5 кВт, 400В Δ /690В Y – более 7,5 кВт) |
| Режим работы | S1-100%, (S2 (мин), S3 (%)) или другой) |
| Степень защиты электродвигателя | IP 54 (IP55, IP65) |
| Температурный класс изоляции | B (F, H) |
| Монтажная позиция (положение) | IM |
| Температура окружающей среды | t окр (°C) (стандартно: - 0-40 °C) |
| Характеристики окружающей среды | наличие пыли, влаги, агрессивных веществ и т.п. |
| Характер нагрузки: инерционность, | наличие перегрузок, толчков, заклинивания и т.п. |
| Число рабочих часов в сутки | 8, 16 или 24 |
| Число пусков в час | (приблизительно, например: 10-20) |
| <u>при использовании двигателя с тормозом:</u> | |
| Тормозной момент | M торм (Нм) (по умолчанию – максимальный) |
| Напряжение питания тормоза | U торм (В) (230, 400 В перем. тока, 24 В пост.) |

4. При заказе просим указать дополнительно

- Название Вашей организации, адрес
- Телефон, факс, электронную почту, имя и должность технического специалиста.

**За дополнительной информацией, консультациями и каталогами
обращайтесь в наши технические офисы:**

Днепропетровск 49008 • ул. Рабочая, 23В, офис 409 • Тел. (056) 370-3211 • Факс (056) 372-2078 •

E-mail: sew@sew-eurodrive.ua • WEB-сайт: www.sew-eurodrive.ua

Киев 02068 • ул. С.Олейника, 21 • Тел. (044) 503-9577 • Факс (044) 503-9578 • E-mail: kso@sew-eurodrive.ua

Донецк 83000 • пр. 25-летия РККА, 1-В, оф.805 • Т. (062) 388-0545 • Ф. (062) 388-0533 • E-mail: dso@sew-eurodrive.ua

Ивано-Франковск 76018 • ул.Независимости,4 оф.303 • Т.(0342) 725-190 • Ф.(0342) 725-191 • E-mail: ifso@sew-eurodrive.ua