



MOVIDRIVE® Frekvensomformare

Tillägg till montage- och driftsinstruktion

Dämpningsmodul DCD12A

Utgåva 08/2000

- Denna tilläggsinformation ersätter inte den utförliga Montage- och driftsinstruktionen!
- Får endast installeras och tas i drift av kompetent elinstallatör som följer gällande föreskrifter för förebyggande av olycksfall samt Montage- och driftsinstruktionen!



Dämpningsmodul DCD12A


(Artikelnummer: 826 903 3)

- Dämpningsmodulen DCD12A fungerar som dämpningselement i likströmsmellankretsen i frekvensomformare MOVIDRIVE® (endast 400/500 V-apparater).
- Om fler än sex frekvensomformare MOVIDRIVE® kopplas samman via mellankretsen måste en dämpningsmodul DCD12A anslutas till X4:8 (+U_Z) på varje apparat i byggstorlek 1 (0015-5A3 ... 0040-5A3) och byggstorlek 2 (0055-5A3 ... 0110-5A3).
- Dämpningsmodulen får inte anslutas till frekvensomformare MOVIDRIVE® i byggstorlek 3 till 5 (0150-503 ... 0750-503).

Tekniska data:

Dämpningsmodul, typ	Märkström	Elektrisk anslutning	Vikt
DCD12A	30 A _{DC}	Skruvplintar 6 mm ² (AWG10)	0,5 kg


Måttitning, alla mått i mm



Monteringsposition godtycklig

03620ASV

Installationsanvisning:



03621AXX

SEW
EURODRIVE