



MOVIDRIVE[®] *compact* MCH4_A

Utgåva

12/2002



1 Tillägg till Montage- och driftsinstruktion MOVIDRIVE® compact MCH4_A

Anslutning TF/TH Termogivare/termostat TF/TH kan anslutas på två sätt:

1. Anslutning till digital ingång X10:1 och X10:4
2. Anslutning till resolver-ingång X15:6 och X15:14

Beroende på hur TH/TH ansluts måste parametrarna ställas in på olika sätt. I montage- och driftsinstruktionen MOVIDRIVE® compact MCH4_A, utgåva 04/2002, nämns i sammanhanget inte inställningen av parameter P530 "Givartyp 1". För att motorkontaktorn skall fungera korrekt måste parameter P530 "Givartyp 1" också ställas in. Beakta följande inställningsanvisningar:

1. Anslutning till X10:1 och X10:4
 - P120 = TF-UTLÖSARE
 - P530 = INGEN GIVARE
 - P835 = önskad felreaktion → se parametertabellen
2. Anslutning till X15:6 och X15:14
 - Ställ P120 **ej lika med** TF-UTLÖSARE
 - P530 = TF/TH
 - P835 = önskad felreaktion → se parametertabellen



Om en TF/TH ansluts till X15:6 och X15:14 får ingen TF/TH anslutas till X10:1 och X10:4! Plinten X10:4 kan dock användas som 10 V-spänningsingång.