



**SEW**  
**EURODRIVE**

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG  
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany  
Тел. +49 7251 75-0 · Факс +49 7251 75-1970  
sew@sew-eurodrive.com

→ [www.sew-eurodrive.com](http://www.sew-eurodrive.com)



## **Интерфейсный модуль DFS21B PROFINET IO с портом PROFIsafe (Безопасный останов)**

Издание 10/2007  
16628462 / RU

# Исправления




## 1 Важные указания

| i | ПРИМЕЧАНИЯ   |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Данные исправления к руководству "Интерфейсный модуль DFS21B PROFINET IO с портом PROFIsafe (Безопасный останов)" номер 11648260, издание 10/2007 заменяют:               <ul style="list-style-type: none"> <li>пункт "Номер" в главе 6.4 "Подключение и описание клемм устройства DFS21B";</li> <li>главу 7.6.3 "F-пользовательские данные PROFIsafe-устройства DFS".</li> </ul> </li> <li>Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполнять только квалифицированные электрики при соблюдении действующих правил техники безопасности и следующей документации:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Инструкция по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B</li> <li>Инструкция по эксплуатации MOVITRAC® B</li> </ul> </li> </ul> |

### 1.1 Подключение и описание клемм устройства DFS21B

Номер Интерфейсный модуль DFS21B сети PROFINET IO: 1821 183 6

### 1.2 F-пользовательские данные PROFIsafe-устройства DFS



62433BRU

#### Выходные данные

| Байт | Бит | Имя  | По умолчанию | Функция   | Примечание                            |
|------|-----|------|--------------|---|---------------------------------------|
| 0    | 0   | F-DO | 0            | Для безопасной остановки привода, если F-DO соединен с X17. | 0: F-DO не активен<br>1: F-DO активен |
|      | 1—7 | —    | 0            | Резервные   | Не использовать!                      |
| 1    | 0—7 | -    | 0            | Резервные   | Не использовать!                      |

#### Входные данные

| Байт | Бит | Имя | По умолчанию | Функция   | Примечание       |
|------|-----|-----|--------------|-----------|------------------|
| 0, 1 | 0—7 | —   | 0            | Резервные | Не использовать! |