



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Helyesbítés



Decentralizált hajtásvezérlő
MOVIFIT®-SC

1 Helyesbítések

MEGJEGYZÉS



A "MOVIFIT®-SC" üzemeltetési utasításához helyesbítések érhetők el.

Kérjük, vegye figyelembe az ebben a kiegészítésben megadott információkat. Ez a dokumentum nem pótolja a részletes üzemeltetési utasítást!

1.1 EBOX

1.1.1 EBOX típustáblák

EBOX készülékazonosító

A következő ábra példaként a MOVIFIT®-SC EBOX egységének készülékazonosítóját mutatja be:

SC/Class/1,5 kW/-----/---

13843561355

Az EBOX külső típustáblája

A következő ábra példaként a MOVIFIT®-SC EBOX **külső** típustábláját mutatja be:

[1]	MTS11A015-503-P10A-00	
[2]	SO#: 01.7181672903.0001.15	
[3]	Status: 16 15 16 -- 13 -- -- 13 --	

9007204902821515

- [1] EBOX típusjelölés
- [2] Gyártási szám
- [3] Állapotmező

Az EBOX belső típustáblája

A következő ábra példaként a MOVIFIT®-SC EBOX **belső** típustábláját mutatja be:


SEW EURODRIVE
D-76646 Bruchsal
Made in Germany
MOVIFIT
Elektronikbox

Type: MTS11A015-503-P10A-00
SO#: 01.7181672903.0001.15
Eingang / Input
U = 3x380 ... 500V AC
I = 4,0A AC (400V)
f = 50 ... 60Hz
T = -25 ... +40°C
Feldbus / Fieldbus: Profibus / Classic

Ausgang / Output
U = -
I = 4,0 (2x2,5)A AC
f = -
P-Motor = 1,5kW / 2,0HP

[1]  15 15 16 -- 13 -- -- 13 -- ML0001 

[2] [3]

27021598612816139

- [1] EBOX állapotmező
- [2] Vezérlőrész firmware-állapota
- [3] Erősáramú rész firmware-állapota

1.2 ABOX

1.2.1 ABOX típus táblák

ABOX készülékazonosító

A következő ábra példaként a MOVIFIT®-SC ABOX egységének készülékazonosítóját mutatja be:

[1]	MTA11A-503-S021-M12-00
[2]	MAC-ID: 11-22-33-44-55-66

13843641099

[1] ABOX típusjelölés

[2] A terepbusz-interfész MAC-ID azonosítója

Az ABOX külső típus táblája

A következő ábra példaként a MOVIFIT®-SC ABOX **külső** típus tábláját mutatja be:

[1]	MTS11A015-503-P10A-00	
[2]	MTA11A-503-S021-M12-00	
		IND. CONT. EQ. 37VD

13843722251

[1] EBOX típusjelölés

[2] ABOX típusjelölés

Az ABOX belső típus táblája

A következő ábra példaként a MOVIFIT®-SC ABOX **belső** típus tábláját mutatja be:

			
 D-76646 Bruchsal Made in Germany MOVIFIT Anschlussbox [1] Connection box	Type: MTA11A-503-S021-M12-00	  	
	SO#: 01.7181672903.0001.15		
	Eingang / Input		Ausgang / Output
	U = 3x380 ... 500V AC		U = --
	I = --		I = --
	f = 50 ... 60Hz		f = --
	T = -25 ... +40°C (4kW UL +35°C)		MAC-ID: 11-22-33-44-55-66
Feldbus / Fieldbus: Profibus			
	13 12 -- 12 -- 14 10 -- --	ML0001	
			

9007205017616523

[1] ABOX állapotmező

Típus tábla az összes készülékhez

A következő ábra példaként a teljes MOVIFIT®-SC készülék (EBOX és ABOX) típus tábláját mutatja be:

 MOVIFIT	SO#: 01.7181672903.000.15	 IND. CONT. EQ. 37VD
	Type: MTS11A015-503-P10A-00	
	MTA11A-503-S021-M12-00	
	ML0001	

13843838347

Ez a típus tábla csak akkor jelenik meg, ha az EBOX és az ABOX közösen, egy készülék egységként lettek megrendelve.

1.3 Megfelelőség

1.3.1 EAC jelölés



A MOVIFIT® készüléksorozat megfelel az orosz-fehérorosz-kazah vámunióban érvényes műszaki szabályozások követelményeinek.

A típustáblán található EAC jel a vámunió biztonsági követelményeinek való megfelelést igazolja.