



SEW
EURODRIVE

Helyesbítés



MOVI-SWITCH®



1 Kiegészítések/helyesbítések

MEGJEGYZÉS



A következő kiadványokhoz készültek kiegészítések és helyesbítések.

Kérjük, vegye figyelembe az ebben a kiegészítésben megadott információkat. Ez a dokumentum nem pótolja az üzemeltetési utasítást/kompakt üzemeltetési utasítást!

- "MOVI-SWITCH®-1E/-2S" üzemeltetési utasítás
- "MOVI-SWITCH®-1EM" üzemeltetési utasítás
- "MOVI-SWITCH®-1E/-2S" kompakt üzemeltetési utasítás

1.1 MOVI-SWITCH®-1E

1.1.1 Típustábla

A következő ábrán példaként a MOVI-SWITCH®-1E hajtás típustáblája látható:

SEW-EURODRIVE		EAC	CE
76646 Bruchsal/Germany			
R27 DRE71S4BE05/MSW/ASA3/TF/Z			
01.41026085017.0001.15		Inverter duty VPWM	3~IEC60034
Hz 50	r/min 1380/43	V 380-420Y	
kW 0.37 S1		A1.24	eff% 66,6
○ Cosφ 0.7			IP 54 ○
Th.Kl. 155(F)			
i 32,47	Nm83	IM M1	Vbr 220-266 AC
CLP 220 Miner.Öl/0.25 l			Nm5
kg	188 578 2		BGW
			Made in Germany

9007200275137035

1.2 MOVI-SWITCH®-2S

1.2.1 Motor-típustábla (példa)

Típustábla

A következő ábrán példaként a MOVI-SWITCH®-2S hajtás motor-típustáblája látható.

SEW-EURODRIVE		EAC	CE
76646 Bruchsal/Germany			
R27 DRS71S4BE05/MSW/CB0/ASA3/TF/Z			
01.41026085017.0001.15		Inverter duty VPWM	3~IEC60034
Hz 50	r/min 1380/43	V 400 Y	
kW 0.37 S1		A1.14	eff% 66,6
○ Cosφ 0.7			IP 54 ○
Th.Kl. 155(F)			
i 32,47	Nm83	IM M1	Vbr 230 AC
CLP 220 Miner.Öl/0.25 l			Nm5
kg 17.801	188 578 2		Made in Germany



9007200276393355

1.2.2 „Motorhoz közeli szerelés” kivitelezése a P22A opcióval

Típustábla

Célspecifikus
típustábla


A következő ábra a MOVI-SWITCH® motorindító célspecifikus típustáblájára ad példát motorhoz közeli szerelés esetén:



Általános
típustábla

A következő ábra a MOVI-SWITCH® motorindító általános típusáblájára ad példát motorhoz közeli szerelés esetén:


Input:	Output to next Field Distributor:
U= 3x380...500V I _{max} = –	U= – I _{max} = –
Input:	Output to drive:
U= 3x380...500V I _{max} = 0...7,0A AC f= 50...60Hz	U= 3x0...U _{input} AC I _{max} = 0...7,0A AC P-Motor= 0,12...3,0kW



1.3 MOVI-SWITCH®-1EM

1.3.1 Típustábla

A következő ábrán példaként egy MOVI-SWITCH®-1EM hajtás típustáblája látható:



18014401258872843

1.3.2 EAC öntapadó tábla


A következő ábrán a hajtás EAC öntapadó táblája látható:




14266988939

1.4 Javítások

Javítást csak az SEW-EURODRIVE végezhet!







SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
76642 BRUCHSAL
GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com