

## **NEU: XCO-Antriebspaket**

Sicher produzieren ohne Lackabsplitterungen



# NEU: XCO-Antriebspaket – die Alternative zu Edelstahl

XCO steht für eXtreme Corrosion Option und ist ein innovativer Zinn-Nickel-Oberflächenschutz, der eine edelstahlähnliche Optik aufweist. Die Oberfläche selbst ist – dank einer Härte von ca. 645 HV – kratzunempfindlich und unterbindet jegliche Art von Lackabsplitterungen. Antriebe, die mit dem XCO-Antriebspaket ausgestattet sind, zeichnen sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus und

sind auch für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (gem. 1935/2004/EG).

**Egal ob über Ihre Anlagen Süßwaren, TK-Produkte oder frische Waren hergestellt und verarbeitet werden – mit unserem neuen XCO-Antriebspaket sind Sie hygienisch immer auf der sicheren Seite.**

Zum XCO-Antriebspaket gehören, neben dem eXtreme-Corrosion-Option-Oberflächenschutz mit hoher Korrosionsbeständigkeit und kratzfester Oberfläche auch

- Edelstahlschrauben
- IS-Steckverbinder
- Typenschild aus Edelstahl
- Druckausgleichsmembran uvm.

**Folgende Aseptik-Motoren im Leistungsbereich von 0,25 kW bis 1,5 kW sind mit dem XCO-Antriebspaket verfügbar:**

Typ	Leistung in kW bei Betriebsart				
		IE-Klasse	S3 = Aussetzbetrieb		
S1 = Dauerbetrieb			60 %	40 %	25 %
<b>DAS80K4</b>	0.25	–	0.3	0.37	0.55
<b>DAS80N4</b>	0.37	–	0.45	0.55	0.75
<b>DAS90S4</b>	0.55	–	0.75	0.9	1.1
<b>DAS90L4</b>	0.75	IE2	0.98	1.1	1.5
<b>DAS100M4</b>	0.75 / 1.1	IE3	1.35	1.7	2.2
<b>DAS100L4</b>	1.5	IE3	1.85	2.3	3.0

Folgende Getriebe und Getriebeausführungen können zunächst mit dem XCO-Antriebspaket angeboten werden:

- Stirnradgetriebe R, RF der Baugrößen 37 bis 57  
M<sub>amax</sub> Bereich 130 Nm bis 450 Nm
- Schneckengetriebe S, SF, SA, SAF, SH, SHF, ST der Baugrößen 37 bis 57  
M<sub>amax</sub> Bereich 92 Nm bis 295 Nm


Weitere Getriebetypen befinden sich in Vorbereitung.

Sie wollen in Ihrer Produktion auf Nummer sicher gehen und kostspielige Rückrufaktionen ausschließen? Sie reinigen Ihre Anlage mit aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmitteln? Dann ist das neue XCO-Antriebspaket genau das richtige für Sie.

Medien berichten immer wieder von Rückrufaktionen im Nahrungs- und Genussmittelbereich aufgrund produktionsbedingter Verunreinigungen der Waren. Daher verbieten Produzenten mittlerweile in besonders kritischen Bereichen z. B. den Einsatz von lackierten Maschinen und Anlagen.

Unser Beitrag als Hersteller der Antriebstechnik und Partner für Anlagenbauer und -betreiber? Das neue XCO-Antriebspaket! Damit bieten wir Ihnen eine Antriebsoption, die Lackabspalterungen ausschließt – perfekt für Ihre sensiblen und hygienischen Einsatzbedingungen.

## Eigenschaften XCO-Antriebspaket



## SEW-EURODRIVE ist überall in Ihrer Nähe

### Augsburg

Tel. 0821 22779-10  
Fax 0821 22779-50  
tb-augsburg@sew-eurodrive.de

### Berlin

Tel. 030 6331131-30  
Fax 030 6331131-36  
dc-berlin@sew-eurodrive.de

### Bodensee

Tel. 07544 96590-90  
Fax 07544 96590-99  
tb-bodensee@sew-eurodrive.de

### Bremen

Tel. 0421 33918-10  
Fax 0421 33918-22  
tb-bremen@sew-eurodrive.de

### Dortmund

Tel. 0231 229028-10  
Fax 0231 229028-20  
tb-dortmund@sew-eurodrive.de

### Dresden

Tel. 0351 26338-0  
Fax 0351 26338-38  
tb-dresden@sew-eurodrive.de

### Erfurt

Tel. 0361 21709-70  
Fax 0361 21709-79  
tb-erfurt@sew-eurodrive.de

### Güstrow

Tel. 03843 8557-80  
Fax 03843 8557-88  
tb-guestrow@sew-eurodrive.de

### Hamburg

Tel. 040 298109-60  
Fax 040 298109-70  
tb-hamburg@sew-eurodrive.de

### Hannover/Garbsen

Tel. 05137 8798-110  
Fax 05137 8798-550  
tb-hannover@sew-eurodrive.de

### Heilbronn

Tel. 07143 8738-0  
Fax 07143 8738-25  
tb-heilbronn@sew-eurodrive.de

### Herford

Tel. 05221 9141-0  
Fax 05221 9141-20  
tb-herford@sew-eurodrive.de

### Karlsruhe

Tel. 07245 9190-10  
Fax 07245 9190-20  
tb-karlsruhe@sew-eurodrive.de

### Kassel

Tel. 0561 95144-80  
Fax 0561 95144-90  
tb-kassel@sew-eurodrive.de

### Koblenz

Tel. 02652 9713-30  
Fax 02652 9713-40  
tb-koblenz@sew-eurodrive.de

### Lahr

Tel. 07821 90999-60  
Fax 07821 90999-79  
tb-lahr@sew-eurodrive.de

### Langenfeld

Tel. 02173 8507-10  
Fax 02173 8507-50  
tb-langenfeld@sew-eurodrive.de

### Ludwigshafen

Tel. 07251 75-3759  
Fax 07251 75-503759  
dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de

### Magdeburg

Tel. 039203 7577-1  
Fax 039203 7577-9  
tb-magdeburg@sew-eurodrive.de

### Mannheim

Tel. 0621 71683-10  
Fax 0621 71683-22  
tb-mannheim@sew-eurodrive.de

### München/Kirchheim

Tel. 089 90955-110  
Fax 089 90955-150  
tb-muenchen@sew-eurodrive.de

### Münster

Tel. 0251 41475-11  
Fax 0251 41475-50  
tb-muenster@sew-eurodrive.de

### Nürnberg

Tel. 0911 98884-50  
Fax 0911 98884-60  
tb-nuernberg@sew-eurodrive.de

### Regensburg

Tel. 0941 46668-68  
Fax 0941 46668-66  
tb-regensburg@sew-eurodrive.de

### Rhein-Main/Bad Homburg

Tel. 06172 9617-0  
Fax 06172 9617-50  
tb-rheinmain@sew-eurodrive.de

### Schwalbach (Saar)

Tel. 06831 48946-10  
Fax 06831 48946-13  
dc-saarland@sew-eurodrive.de

### Stuttgart

Tel. 0711 16072-0  
Fax 0711 16072-72  
tb-stuttgart@sew-eurodrive.de

### Ulm

Tel. 07348 9885-0  
Fax 07348 9885-90  
dc-ulm@sew-eurodrive.de

### Würzburg

Tel. 0931 27886-60  
Fax 0931 27886-66  
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de

### Zwickau/Meerane

Tel. 03764 7606-0  
Fax 03764 7606-20  
tb-zwickau@sew-eurodrive.de

### Österreich/Wien

Tel. +43 1 6175500-0  
Fax +43 1 6175500-30  
sew@sew-eurodrive.at

### Schweiz/Basel

Tel. +41 61 4171717  
Fax +41 61 4171700  
info@imhof-sew.ch

## Wie wir die Welt bewegen



**SEW-EURODRIVE**  
Driving the world