

**SEW
EURODRIVE**

GROSSE GETRIEBE- MOTOREN

IN 5
TAGEN



Ausgewählt, montiert, ausgeliefert!
Große Getriebemotoren auf Wunsch in
nur 5 Arbeitstagen.

Das Dynamik-Programm für alle, denen die Zeit davonläuft

Es gab Verzögerungen, Sie müssen trotzdem Ihren Zeitplan einhalten und aufs Tempo drücken? Sie wollen die Getriebemotoren so spät als möglich bestellen? Wir bringen Bewegung ins Projektgeschäft, denn unsere großen Getriebemotoren kommen jetzt noch schneller zu Ihnen. Möglich wird das durch unser to-go-Programm ATO 5 für verkürzte Lieferzeiten.

Alle unsere ATO-5-fähigen Getriebemotoren aus dem bewährten SEW-EURODRIVE-Baukasten sind auf Wunsch bereits nach 5 Arbeitstagen ab Ihrer Bestellung aus unseren Werken in Bruchsal und Graben-Neudorf abholbereit. Gemeinsam mit unseren regionalen Niederlassungen halten wir für Sie die Lieferzeiten kurz, unabhängig von der gewünschten Baugröße. Schneller und einfacher geht es somit kaum noch!



Assemble-To-Order: Große Getriebemotoren in 5 Tagen lieferbereit!

Stirnrad-Getriebemotoren der Baugrößen R..107, R..127, R..137, R..147 und R..167, Flach-Getriebemotoren der Baugrößen F..107, F..127, F..157 und die Kegelrad-Getriebemotoren der Baugrößen K..107, K..127, K..157, K..167 und K..187 sind mit zahlreichen Optionen als ATO-5-Produkte verfügbar.

Was bringt Ihnen unser Dynamik-Programm to go?

Sie sind Konstrukteur?

- Sie gewinnen wertvolle Zeit für eine gründlichere Planung und Auswahl der Komponenten aus dem SEW-EURODRIVE-Baukasten.
- Beschleunigen Sie Ihr Projekt mit den ATO-5-fähigen Getriebemotoren.
- Es gab Änderungen und Zeitverzögerungen und nun können Sie verlorene Zeit mit dem ATO-5-Programm wieder aufholen.



Sie sind Einkäufer?

- Sie bestellen die Antriebe erst, wenn die Konstruktion wirklich abgeschlossen ist. Damit ersparen Sie sich viel Ärger durch potenzielle Änderungen und Mehraufwände.
- Die kurzfristige Lieferung verschafft Ihnen mehr Flexibilität.
- Fokussieren Sie sich zuerst auf die Langläufer, denn die Getriebemotoren sind in wenigen Tagen bei Ihnen.
- Bestellen Sie erst, wenn auch Ihr Kundenauftrag zu 100 Prozent bestätigt wurde.




Sie sind Instandhalter?

- Ein Anlagenstillstand verliert seinen Schrecken, denn unsere ATO-5-Getriebemotoren sind innerhalb kürzester Zeit nach Bestellung auf dem Weg zu Ihnen.
- Warum Ersatzgetriebe und -komponenten auf Lager legen? Reduzieren Sie Ihre Lagerhaltung. Machen Sie durch die kurzen Lieferzeiten SEW-EURODRIVE zu Ihrem erweiterten Lager.
- Bleiben Sie entspannt und flexibel, gerade was den Planungsaufwand bei der vorbeugenden Wartung betrifft.



Unsere Getriebemotoren to go im Detail



	Getriebegröße	M _{max} Getriebe Nm	Motorbaugröße DRN..	Motorleistung kW bei 50 Hz
Stirnrad-Getriebemotoren Baureihe R	R..107	4 300	63MS4 – 225M4	0.12 – 45
	R..127	6 000	63MS4 – 225M4	0.12 – 45
	R..137	8 000	63MS4 – 280M4	0.12 – 90
	R..147	13 000	63MS4 – 280M4	0.12 – 90
	R..167	20 000	71MS4 – 280M4	0.25 – 90
Flach-Getriebemotoren Baureihe F	F.107	7 840	63MS4 – 225M4	0.12 – 45
	F.127	12 000	63MS4 – 280M4	0.12 – 90
	F.157	20 000	71MS4 – 280M4	0.25 – 90
Kegelrad-Getriebemotoren Baureihe K	K..107	8 000	63MS4 – 225M4	0.12 – 45
	K..127	13 000	63MS4 – 280M4	0.12 – 90
	K..157	20 000	71MS4 – 280M4	0.25 – 90
	K..167	35 000	71MS4 – 280M4	0.25 – 90
	K..187	53 000	71MS4 – 280M4	0.25 – 90

Getriebeausführungen

- Fuß-, Aufsteck- und Flanschausführung
- Abtriebswelle als Vollwelle, Hohlwelle mit Passfeder oder Schrumpfscheibe, TorqLOC®-Klemmverbindung
- alle metrischen Standardflansch- und Standardwellenabmessungen im Standardwerkstoff
- auch mit eintreibendem Wellenende AD.. oder Motoradapter AMS.. für den Anbau von IEC-Motoren
- Doppelgetriebe

Lackierung

- Standardlackierung
- Oberflächenschutzlackierung OS1 – OS4
- innerer Korrosionsschutz (ab OS2)

Motorausführungen

- IE3-Motorbaureihe DRN..
- 4-polige Ausführung
- Standardmotorspannungen 230/400 V oder 400/690 V
- Standardfrequenz 50 Hz
- Europäische Konformität CE
- Bremsen mit Standardbremsmomenten
- Handlüftung (/HR und /HF) für Bremsen
- mit/ohne Temperaturfühler TF
- Einbaugeber und Konuswellen-Geber
- Schutzdach
- Fremdlüfter mit Spannung 230 V

Mehr zu Getriebemotoren to go:
www.sew-eurodrive.de/getriebemotoren-at05

Warum to go?

Bewegung fürs Projektgeschäft

ATO 5 ist gelebte Service- und Kundennutzen-Philosophie. Uns ist es wichtig, an Ihrer Seite zu stehen, über den funktionalen Produktnutzen hinaus, am Anfang des Lebenszyklus unserer Produkte und ebenso an dessen Ende. ATO 5 ergänzt perfekt unser Serviceprogramm rund um Beschaffung und Lieferung.

Wir kennen Ihre Branche mit ihren Anforderungen. Und wir wissen, wie wichtig Geschwindigkeit, Flexibilität und Betriebssicherheit für Sie heutzutage sind.

Vorausdenken gehört zu unserem Geschäft. Nur so können wir auf die Anforderungen des Marktes innovative Antworten geben, und das ist der strategische Vorteil für Sie!



Wir sind immer für Sie da

Bei dringendem Ersatz- oder Neubedarf von Getriebemotoren stehen Ihnen unsere Service-Experten weltweit und rund um die Uhr zur Seite und helfen umgehend bei technischen Auskünften, der Veranlassung von Reparaturaufträgen und vielem mehr.



**SEW
EURODRIVE**

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Bickle-Str. 42
76646 Bruchsal
Tel. 07251 75-0
Fax 07251 75-1970
sew@sew-eurodrive.de

→ www.sew-eurodrive.de