



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

P.O. Box 3023

D-76642 Bruchsal/Germany


Phone +49 7251 75-0

Fax +49 7251 75-1970

sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

İşletme kılavuzlarına ek



**AC Motorlar DR/DT/DTE/DVE,
Asenkron Servo Motorlar CT/CV,
Aseptik Tahrik Üniteleri**



İşletme kılavuzuna ek Motorun IS konnektör üzerinden bağlanması

1 İşletme kılavuzuna ek



UYARI


Motorun IS konnektör üzerinden bağlanması için, aşağıdaki işletme kılavuzuna ekte tanımlanan ilaveler yapıldı. Genişletilen işletme kılavuzları:

- "AC motorlar DR/DT/DV/DTE/DVE, Asenkron servo motorlar CT/CV" (Parça numarası 11291788, Baskı 08/2004)
- "Aseptik Tahrik Üniteleri" (Parça numarası 11226080, Baskı 11/2003)

Lütfen burada belirtilen verileri kullanınız. Bu doküman ayrıntılı işletme kılavuzu yerine kullanılmamalıdır.

1.1 Motorun IS konnektör üzerinden bağlanması

Aşağıdaki resimde örnek olarak bir motorun IS konnektöre montajı görülmektedir:



1009070219

IS konnektörün alt parçası, fren redresörü gibi ek donanımlar da dahil olmak üzere, fabrika tarafından komple kablolanmıştır. IS konnektörün üst parçası teslimat içeriğine dahildir ve bağlantı şemasına göre bağlanmalıdır.



⚠ UYARI!

Yanlış monte edildiğinde toprak bağlantısı olmayabilir.

Ağır yaralanmalar veya ölüm.

- Montaj yaparken ilgili işletme kılavuzundaki Bölüm 2'de verilen emniyet talimatları mutlaka dikkate alınmalıdır.
- IS konnektörün bağlantı vidalarını doğru olarak 2 Nm (17.7 lb-in) ile sıkın. Bu vidalar toprak hattı kontağını da sağlamaktadır.

Bu konnektöre CSA (Canadian Standards Association) tarafından 600 V'ye kadar izin verilmektedir. CSA talimatlarına göre kullanma uyarısı: M3 klemens vidalarını sıkma torku 0,5 Nm (4.4 lb-in) olmalıdır! İlgili işletme kılavuzundaki "American Wire Gauge" (AWG) standartlarına göre verilen kablo kesitleri dikkate alınmalıdır!