



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023

D-76642 Bruchsal/Germany


Phone +49 7251 75-0

Fax +49 7251 75-1970

sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας



**Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DT/DV/DTE/DVE,
ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV,
ασηπτικοί κινητήρες**



Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας


Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα μέσω βυσματικού συνδέσμου IS

1 Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

i	ΥΠΟΔΕΙΞΗ
	Για τη σύνδεση του κινητήρα μέσω του βυσματικού συνδέσμου IS υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτό το συμπλήρωμα οδηγιών λειτουργίας. Αποτελεί συμπλήρωμα για τα παρακάτω εγχειρίδια λειτουργίας: • "Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DT/DV/DTE/DVE, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV" (κωδικός 11291818, έκδοση 08/2004) • "Ασηπτικοί κινητήρες" (κωδικός 11226102, έκδοση 11/2003) Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ. Αυτό το εγχειρίδιο δεν αντικαθιστά τα αναφερθέντα εγχειρίδια λειτουργίας.

1.1 Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα μέσω βυσματικού συνδέσμου IS

Το παρακάτω σχήμα δείχνει έναν ηλεκτροκινητήρα με βυσματικό σύνδεσμο IS:



1009070219

Ο βυσματικός σύνδεσμος IS παρέχεται από το εργοστάσιο με τη βάση του πλήρως καλωδιωμένη, συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετες λειτουργίες όπως ανορθωτή φρένου. Το επάνω τμήμα του συνδέσμου IS περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης και πρέπει να συνδεθεί όπως φαίνεται στο διάγραμμα συνδεσμολογίας.

!	⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
	Λείπει η γείωση λόγω λανθασμένης συναρμολόγησης. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. • Κατά την εγκατάσταση ακολουθείτε απαραίτητα τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 2 του αντίστοιχου εγχειριδίου λειτουργίας. • Οι βίδες στερέωσης του βυσματικού συνδέσμου IS πρέπει να σφίγγονται με 2 Nm (17.7 lb-in) επειδή αυτές οι βίδες είναι υπεύθυνες και για την επαφή του προστατευτικού αγωγού.

Ο σύνδεσμος IS είναι εγκεκριμένος από την CSA για έως 600 V. Επισήμανση για χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς CSA: Σφίγγετε τις βίδες M3 εφαρμόζοντας ροπή 0,5 Nm (4.4 lb-in)! Τηρείτε τις διατομές καλωδίων βάσει του προτύπου AWG (American Wire Gauge = αμερικανικός δείκτης καλωδίων) σύμφωνα με τον πίνακα στο αντίστοιχο εγχειρίδιο λειτουργίας!