



**SEW  
EURODRIVE**

→ [www.sew-eurodrive.com](http://www.sew-eurodrive.com)

## Feuille de caractéristiques



Sécurité fonctionnelle

**Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® DCS22B**

## 1 Feuille de caractéristiques

### REMARQUE



Cette feuille de caractéristiques ne remplace pas les autres documents valables suivants<sup>1)</sup>.

- Notice d'exploitation *MOVIDRIVE® MDX60B / 61B*
- Manuel *MOVIDRIVE® MDX61B* Cartes option contrôleur de sécurité MOVISAFE® DCS21B / 22B / 31B / 32B

---

1) Tous droits de modification réservés.

### 1.1 Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® DCS22B

	Valeurs caractéristiques selon	
	EN 62061 / CEI 61508	EN ISO 13849-1
Classification / Norme prise en compte	SIL 3 selon CEI 61508	PL e
Structure système	1oo2D	Bicanale (correspond à la catégorie 4)
Définition du mode de fonctionnement	"High demand" selon CEI 61508	
Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHd)		$2.24 \times 10^{-9}$ 1/h
Mission Time / Durée d'utilisation	20 ans	
Temps moyen de bon fonctionnement	20 ans	-
État sûr	Valeur "0" pour toutes les valeurs-process de sécurité F-DO (sortie déconnectée)	
Fonction de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SLS, SSR, SDI, SSM selon CEI 61800-5-2</li> <li>• Entrées et sorties binaires sûres</li> <li>• Communication PROFIsafe</li> </ul>	

### REMARQUE



La probabilité d'une panne des passerelles PROFIsafe autorisées par SEW fait partie intégrante du profil de communication sûr et n'est donc pas pris en compte séparément lors de la détermination du niveau de performance (PL) pouvant être atteint.