



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Korrektur



MOVITRAC® LTP-B

1 Korrekturer



MERK

For driftsveiledningen MOVITRAC® LTP-B finnes det korrekturer.

Vær oppmerksom på informasjonen som er angitt i dette tillegget. Dette dokumentet erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen!

2 Tekniske spesifikasjoner

2.1 Utgangseffekt og strømbelastning

2.1.1 1-fasesystem 200 – 240 V AC

MERK



Kabeltverrsnittene og avsikringene som er foreslått nedenfor gjelder for bruk av kobberledninger med PVC-isolasjon og installering i kabelkanaler ved en omgivelsestemperatur på 25 °C. Ved sikring og valg av nett- og motorledninger må generelt nasjonale og anleggsspesifikke forskrifter overholdes.

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse C1 i henhold til EN 61800-3					
Ytelse i kW			0.75	1.5	2.2
IP20-/NEMA-1-hus	Type	MC LTP-B..	0008-2B1-4-00	0015-2B1-4-00	0022-2B1-4-00
	Delenummer		18251382	18251528	18251641
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	0008-2B1-4-10	0015-2B1-4-10	0022-2B1-4-10
	Delenummer		18251390	18251536	18251668
INNGANG					
Nettspenning U _{ledning} i henhold til EN 50160		V	1 × 200 – 240 AC ± 10 %		
Nettfrekvens f _{ledning}		Hz	50/60 ± 5 %		
Anbefalt tverrsnitt nettkabel		mm ²	1.5		2.5
		AWG	14		12
Nettsikring		A	16		25 (35) ¹⁾
Nominell inngangsstrøm		A	8.5	13.9	19.5
UTGANG					
Anbefalt motoreffekt		kW	0.75	1.5	2.2
		hk	1	2	3
Utgangsspenning U _{motor}		V	3 × 20 - U _{ledning}		
Utgangsstrøm		A	4.3	7	10.5
Maksimal utgangsfrekvens		Hz	500		
Tverrsnitt motorkabel Cu 75C		mm ²	1.5		2.5
		AWG	14		12
Maks. motorkabellengde	skjermet	m	100		
	uskjermet		150		
GENERELT					
Byggstørrelse			2		
Varmetap ved nominell utgangseffekt		W	22	45	66
Min. bremsemotstandsverdi		Ω	27		
Tiltrekkingsmoment		Nm / lb _r .in	1/9		
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer		AWG	8		
		mm ²	10		
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer		AWG	30 – 12		
		mm ²	0.05 – 2.5		

1) Anbefalte verdier for UL-samsvar

Byggstørrelse 4 og 5

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse C2 i henhold til EN 61800-3						
Ytelse i kW			7.5	11	15	18.5
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	0075-2A3-4-10	0110-2A3-4-10	0150-2A3-4-10	0185-2A3-4-10
	Delenummer		18251919	18251978	18252036	18252060
INNGANG						
Nettspenning U_{ledning} i henhold til EN 50160		V	3 × 200 – 240 AC ± 10 %			
Nettfrekvens f_{ledning}		Hz	50/60 ± 5 %			
Anbefalt tverrsnitt nettkabel		mm ²	10	16	25	35
		AWG	8	6	4	2
Nettsikring		A	50	63	80	100
Nominell inngangsstrøm		A	40	47.1	62.4	74.1
UTGANG						
Anbefalt motoreffekt		kW	7.5	11	15	18.5
		hk	10	15	20	25
Utgangsspenning U_{motor}		V	3 × 20 - U_{ledning}			
Utgangsstrøm		A	39	46	61	72
Maksimal utgangsfrekvens		Hz	500			
Tverrsnitt motorkabel Cu 75C		mm ²	10	16	25	35
		AWG	8	6	4	2
Maks. motorkabel-lengde	skjermet	m	100			
	uskermet		150			
GENERELT						
Byggstørrelse			4		5	
Varmetap ved nominell utgangseffekt		W	225	330	450	555
Min. bremsemotstandsverdi		Ω	22	12		6
Tiltrekkingsmoment		Nm / lb _r .in	4/35		15/133	
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer		AWG	6		2	
		mm ²	16		35	
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer		AWG	30 – 12			
		mm ²	0.05 – 2.5			

Byggstørrelse 6

500

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse C2 i henhold til EN 61800-3						
Ytelse i kW		22	30	37	45	
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	0220-2A3-4-10	0300-2A3-4-10	0370-2A3-4-10	0450-2A3-4-10
	Delenummer		18252087	18252117	18252141	18252176
INNGANG						
Nettspenning U_{ledning} i henhold til EN 50160		V	3 × 200 – 240 AC ± 10 %			
Nettfrekvens f_{ledning}		Hz	50/60 ± 5 %			
Anbefalt tverrsnitt nettkabel	mm ²	35	50	95		
	AWG	2	1	3/0		
Nettsikring	A	100	150	200		
Nominell inngangsstrøm	A	92.3	112.7	153.5	183.8	
UTGANG						
Anbefalt motoreffekt	kW	22	30	37	45	
	hk	30	40	50	60	
Utgangsspenning U_{motor}		V	3 × 20 - U_{ledning}			
Utgangsstrøm		A	90	110	150	180
Maksimal utgangsfrekvens		Hz	500			
Tverrsnitt motorkabel Cu 75C	mm ²	35	50	95		
	AWG	2	1	3/0		
Maks. motorkabel-lengde	skjermet	m	100			
	uskjermet		150			
GENERELT						
Byggstørrelse			6			
Varmetap ved nominell utgangseffekt		W	660	900	1110	1350
Min. bremsestandsverdi		Ω	6	3		
Tiltrekkingsmoment		Nm / lb _r .in	20/177			
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer		AWG	–			
			Bolt M10 med mutter maks. 70 mm ² Presskabelsko DIN 46235			
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer	AWG	30-12				
	mm ²	0.05 – 2.5				

Byggstørrelse 7

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse C2 i henhold til EN 61800-3				
Ytelse i kW			55	75
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	0550-2A3-4-10	0750-2A3-4-10
	Delenummer		18252206	18252230
INNGANG				
Nettspenning U_{ledning} i henhold til EN 50160		V	3 × 200 – 240 AC ± 10 %	
Nettfrekvens f_{ledning}		Hz	50/60 ± 5 %	
Anbefalt tverrsnitt nettkabel	mm ²		120	150
	AWG		4/0	–
Nettsikring		A	250	315
Nominell inngangsstrøm		A	206.2	252.8
UTGANG				
Anbefalt motoreffekt	kW		55	75
	hk		74	100
Utgangsspenning U_{motor}		V	3 × 20 - U_{ledning}	
Utgangsstrøm		A	202	248
Maksimal utgangsfrekvens		Hz	500	
Tverrsnitt motorkabel Cu 75C	mm ²		120	150
	AWG		4/0	–
Maks. motorkabellengde	skjermet	m	100	
	uskjermet		150	
GENERELT				
Byggstørrelse			7	
Varmetap ved nominell utgangseffekt		W	1650	2250
Min. bremsemotstandsverdi		Ω	3	
Tiltrekkingsmoment		Nm / lb _r .in	20/177	
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer	AWG		–	
			Bolt M10 med mutter maks. 70 mm ² Presskabelsko DIN 46235	
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer	AWG		30 – 12	
	mm ²		0.05 – 2.5	

2.1.3 3-fasesystem 380-480 V AC

Byggstørrelse 2 og 3

500

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse C2 i henhold til EN 61800-3										
Ytelse i kW			0.75	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11	
IP20-/NEMA-1-hus	Type	MC LTP-B..	0008-5A3-4-00	0015-5A3-4-00	0022-5A3-4-00	0040-5A3-4-00	0055-5A3-4-00	0075-5A3-4-00	0110-5A3-4-00	
	Delenummer		18251412	18251552	18251684	18251803	18251870	18251927	18251986	
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	0008-5A3-4-10	0015-5A3-4-10	0022-5A3-4-10	0040-5A3-4-10	0055-5A3-4-10	0075-5A3-4-10	0110-5A3-4-10	
	Delenummer		18251420	18251560	18251692	18251811	18251889	18251935	18251994	
INNGANG										
Nettspenning U _{ledning} i henhold til EN 50160	V	3 × 380-480 AC ± 10 %								
Nettfrekvens f _{ledning}	Hz	50/60 ± 5 %								
Anbefalt tverrsnitt nettkabel	mm ²	1.5				2.5			6	
	AWG	16				14			10	
Nettsikring	A	10				16 (15) ¹⁾	16	20	35	
Nominell inngangsstrøm	A	2.4	4.3	6.1	9.8	14.6	18.1	24.7		
UTGANG										
Anbefalt motoreffekt	kW	0.75	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11		
	hk	1	2	3	5.4	7.4	10	15		
Utgangsspenning U _{motor}	V	3 × 20 - U _{ledning}								
Utgangsstrøm	A	2.2	4.1	5.8	9.5	14	18	24		
Maksimal utgangsfrekvens	Hz	500								
Tverrsnitt motor-kabel Cu 75C	mm ²	1.5				2.5			6	
	AWG	16				14			10	
Maks. motor-kabel-lengde	skjermet	m	100							
	uskjermet		150							
GENERELT										
Byggstørrelse		2					3		3/4 ²⁾	
Varmetap ved nominell utgangseffekt	W	22	45	66	120	165	225	330		
Min. bremse-motstandsverdi	Ω	68					39			
Tiltrekkingsmoment	Nm / lb _r .in	1/9							1/9 (4/35) ²⁾	
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer	AWG	8							8/6 ²⁾	
	mm ²	10							10/16 ²⁾	
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer	AWG	30 – 12								
	mm ²	0.05 – 2.5								

1) Anbefalte verdier for UL-samsvar

2) IP20-hus – byggstørrelse 3 / IP55-hus – byggstørrelse 4

Byggstørrelse 4 og 5

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse C2 i henhold til EN 61800-3							
Ytelse i kW			15	18.5	22	30	37
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	0150-5A3-4-10	0185-5A3-4-10	0220-5A3-4-10	0300-5A3-4-10	0370-5A3-4-10
	Denummer		18252044	18252079	18252095	18252125	18252168
INNGANG							
Nettspenning U _{ledning} i henhold til EN 50160		V	3 × 380-480 AC ± 10 %				
Nettfrekvens f _{ledning}		Hz	50/60 ± 5 %				
Anbefalt tverrsnitt nettkabel		mm ²	6	10	16	25	35
		AWG	10	8	6	4	2
Nettsikring		A	35	50	63	80	100
Nominell inngangsstrøm		A	30.8	40	47.1	62.8	73.8
UTGANG							
Anbefalt motoreffekt		kW	15	18.5	22	30	37
		hk	20	25	30	40	50
Utgangsspenning U _{motor}		V	3 × 20 - U _{ledning}				
Utgangsstrøm		A	30	39	46	61	72
Maksimal utgangsfrekvens		Hz	500				
Tverrsnitt motorkabel Cu 75C		mm ²	6	10	16	25	35
		AWG	10	8	6	4	2
Maks. motorkabel-lengde	skjermet	m	100				
	uskjermet		150				
GENERELT							
Byggstørrelse			4			5	
Varmetap ved nominell utgangseffekt		W	450	555	660	900	1110
Min. bremsestandsverdi		Ω	22			12	
Tiltrekkingsmoment		Nm / lb _f .in	4/35			15/133	
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer		AWG	6			2	
		mm ²	16			35	
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer		AWG	30 – 12				
		mm ²	0.05 – 2.5				

Byggstørrelse 6

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse C2 i henhold til EN 61800-3						
Ytelse i kW			45	55	75	90
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	0450-5A3-4-10	0550-5A3-4-10	0750-5A3-4-10	0900-5A3-4-10
	Delenummer		18252184	18252214	18252249	18252273
INNGANG						
Nettspenning U _{ledning} i henhold til EN 50160		V	3 × 380-480 AC ± 10 %			
Nettfrekvens f _{ledning}		Hz	50/60 ± 5 %			
Anbefalt tverrsnitt nettkabel		mm ²	50	70	95	120
		AWG	1	2/0	3/0	4/0
Nettsikring		A	125	150	200	250
Nominell inngangsstrøm		A	92.2	112.5	153.2	183.7
UTGANG						
Anbefalt motoreffekt		kW	45	55	75	90
		hk	60	74	100	120
Utgangsspenning U _{motor}		V	3 × 20 – U _{ledning}			
Utgangsstrøm		A	90	110	150	180
Maksimal utgangsfrekvens		Hz	500			
Tverrsnitt motorkabel Cu 75C		mm ²	50	70	95	120
		AWG	1	2/0	3/0	4/0
Maks. motorkabel-lengde	skjermet	m	100			
	uskjermet		150			
GENERELT						
Byggstørrelse			6			
Varmetap ved nominell utgangseffekt		W	1350	1650	2250	2700
Min. bremsestandsverdi		Ω	6			
Tiltrekkingsmoment		Nm / lb _r .in	20/177			
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer		AWG	–			
		Bolt M10 med mutter maks. 70 mm ² Presskabelsko DIN 46235				
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer		AWG	30 – 12			
		mm ²	0.05 – 2.5			

Byggstørrelse 7

955

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse C2 i henhold til EN 61800-3					
Ytelse i kW			110	132	160
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	1100-5A3-4-10	1320-5A3-4-10	1600-5A3-4-10
	Delenummer		18252303	18252311	18252346
INNGANG					
Nettspenning U_{ledning} i henhold til EN 50160		V	3 × 380-480 AC ± 10 %		
Nettfrekvens f_{ledning}		Hz	50/60 ± 5 %		
Anbefalt tverrsnitt nettkabel		mm ²	120	150	185
		AWG	4/0	–	–
Nettsikring		A	250	315	355
Nominell inngangsstrøm		A	205.9	244.5	307.8
UTGANG					
Anbefalt motoreffekt		kW	110	132	160
		hk	148	177	215
Utgangsspenning U_{motor}		V	3 × 20 - U_{ledning}		
Utgangsstrøm		A	202	240	302
Maksimal utgangsfrekvens		Hz	500		
Tverrsnitt motorkabel Cu 75C		mm ²	120	150	185
		AWG	4/0	–	–
Maks. motorkabellengde	skjermet	m	100		
	uskjermet		150		
GENERELT					
Byggstørrelse			7		
Varmetap ved nominell utgangseffekt		W	3300	3960	4800
Min. bremsestandsverdi		Ω	6		
Tiltrekkingsmoment		Nm / lb _f .in	20/177		
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer		AWG	–		
			Bolt M10 med mutter maks. 70 mm ² Presskabelsko DIN 46235		
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer		AWG	30 – 12		
		mm ²	0.05 – 2.5		

2.1.4 3-fasesystem 500-600 V AC

Byggstørrelse 2

300

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse 0 i henhold til EN 61800-3							
Ytelse i kW			0.75	1.5	2.2	4	5.5
IP20-/NEMA-1-hus	Type	MC LTP-B..	0008-603-4-00	0015-603-4-00	0022-603-4-00	0040-603-4-00	0055-603-4-00
	Denummer		18251447	18251587	18251714	18410812	18410839
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	0008-603-4-10	0015-603-4-10	0022-603-4-10	0040-603-4-10	0055-603-4-10
	Denummer		18251455	18251595	18410804	18410820	18410847
INNGANG							
Nettspenning U _{ledning} i henhold til EN 50160		V	3 × 500-600 AC ± 10 %				
Nettfrekvens f _{ledning}		Hz	50/60 ± 5 %				
Anbefalt tverrsnitt nettkabel		mm ²	1.5				2.5
		AWG	16				14
Nettsikring		A	10/(6) ¹⁾		10		16/(15) ¹⁾
Nominell inngangsstrøm		A	2.5	3.7	4.9	7.8	10.8
UTGANG							
Anbefalt motoreffekt		kW	0.75	1.5	2.2	4	5.5
		hk	1	2	3	5.4	7.4
Utgangsspenning U _{motor}		V	3 × 20 - U _{ledning}				
Utgangsstrøm		A	2.1	3.1	4.1	6.5	9
Maksimal utgangsfrekvens		Hz	500				
Tverrsnitt motorkabel Cu 75C		mm ²	1.5				2.5
		AWG	16				14
Maks. mo- torkabel- lengde	skjermet	m	100				
	uskjermet		150				
GENERELT							
Byggstørrelse			2				
Varmetap ved nominell utgangseffekt		W	22	45	66	120	165
Min. bremsemotstandsverdi		Ω	68				
Tiltrekkingsmoment		Nm / lb _r .in	1/9				
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer		AWG	8				
		mm ²	10				
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer		AWG	30 – 12				
		mm ²	0.05 – 2.5				

1) Anbefalte verdier for UL-samsvar i parentes

Byggstørrelse 3 og 4

750

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse 0 i henhold til EN 61800-3								
Ytelse i kW			7.5	11	15	18.5	22	30
IP20-/NEMA-1-hus	Type	MC LTP-B..	0075-603-4-00	0110-603-4-00	0150-603-4-00	-	-	-
	Denummer		18410855	18410863	18410871	-	-	-
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	0075-603-4-10	0110-603-4-10	0150-603-4-10	0185-603-4-10	0220-603-4-10	0300-603-4-10
	Denummer		18251951	18252028	18252052	18410898	18252109	18252133
INNGANG								
Nettspenning U _{ledning} i henhold til EN 50160		V	3 × 500-600 AC ± 10 %					
Nettfrekvens f _{ledning}		Hz	50/60 ± 5 %					
Anbefalt tverrsnitt nettkabel		mm ²	2.5	4	6		10	14
		AWG	14	12	10		8	6
Nettsikring		A	20	25/(30) ¹⁾	35	40/(45) ¹⁾	50/(60) ¹⁾	63/(70) ¹⁾
Nominell inngangsstrøm		A	14.4	20.6	26.7	34	41.2	49.5
UTGANG								
Anbefalt motoreffekt		kW	7.5	11	15	18.5	22	30
		hk	10	15	20	25	30	40
Utgangsspenning U _{motor}		V	3 × 20 - U _{ledning}					
Utgangsstrøm		A	12	17	22	28	34	43
Maksimal utgangsfrekvens		Hz	500					
Tverrsnitt motorkabel Cu 75C		mm ²	2.5	4	6		10	14
		AWG	14	12	10		8	6
Maks. motorkabel-lengde	skjermet	m	100					
	uskjermet		150					
GENERELT								
Byggstørrelse			3		3/4 ²⁾	4		
Varmetap ved nominell utgangseffekt		W	225	330	450	555	660	900
Min. bremsestandsverdi		Ω	39			22		
Tiltrekkingsmoment		Nm / lb _r .in	1/9		1/9 (4/35) ²⁾	4/35		
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer	AWG		8		8/6 ²⁾	6		
	mm ²		10		10/16 ²⁾	16		
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer	AWG		30 – 12					
	mm ²		0.05 – 2.5					

1) Anbefalte verdier for UL-samsvar i parentes

2) IP20-hus: byggstørrelse 3 / IP55-hus: byggstørrelse 4

Byggstørrelse 5 og 6

MOVITRAC® LTP-B – EMC-filterklasse 0 i henhold til EN 61800-3								
Ytelse i kW			37	45	55	75	90	110
IP55-/NEMA-12K-hus	Type	MC LTP-B..	0370-603-4-10	0450-603-4-10	0550-603-4-10	0750-603-4-10	0900-603-4-10	1100-603-4-10
	Delenummer		18410901	18252192	18252222	18252257	18252281	18410928
INNGANG								
Nettspenning U _{ledning} i henhold til EN 50160		V	3 × 500-600 AC ± 10 %					
Nettfrekvens f _{ledning}		Hz	50/60 ± 5 %					
Anbefalt tverrsnitt nettkabel		mm ²	25	35		50	70	95
		AWG	4	2		1	2/0	3/0
Nettsikring		A	80	100		125/(150) ¹⁾	160/(175) ¹⁾	200
Nominell inngangsstrøm		A	62.2	75.8	90.9	108.2	127.7	158.4
UTGANG								
Anbefalt motoreffekt		kW	37	45	55	75	90	110
		hk	50	60	74	100	120	148
Utgangsspenning U _{motor}		V	3 × 20 - U _{ledning}					
Utgangsstrøm		A	54	65	78	105	130	150
Maksimal utgangsfrekvens		Hz	500					
Tverrsnitt motorkabel Cu 75C		mm ²	25	35		50	70	95
		AWG	4	2		1	2/0	3/0
Maks. motorkabel-lengde	skjermet	m	100					
	uskjermet		150					
GENERELT								
Byggstørrelse			5		6			
Varmetap ved nominell utgangseffekt		W	1110	1350	1650	2250	2700	3300
Min. bremsestandsverdi		Ω	22		12		6	
Tiltrekkingsmoment		Nm / lb _r .in	15/133		20/177			
Maksimalt tverrsnitt utstyrsklemmer		AWG	–					
			Bolt M10 med mutter maks. 70 mm ² Presskabelsko DIN 46235					
Maksimalt tverrsnitt styreklemmer		AWG	30 – 12					
		mm ²	0.05 – 2.5					

1) Anbefalte verdier for UL-samsvar i parentes